

2020年7月吉日

お客様

株式会社 光城精工

## 電源タップ (Crystal 3.1/6.1) J\_tune モデル

### 限定生産販売のご案内

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこの度、昨年末に発売開始した「Crystal 3.1」および「Crystal 6.1」に対し、ジョンがる隊長がリチューンした「J\_tune モデル」を限定数量にて生産販売いたしますのでご案内申し上げます。

本製品は一般市場販売は行われず、メーカー販売のみとなります。予めご了承ください。

今後とも KOJO TECHNOLOGY をよろしくお願い申し上げます。



謹白

— 記 —

#### <Crystal 3.1 J\_tune/6.1 J\_tune のリチューン内容>

J\_tune モデルは、オリジナルとなる 3.1/6.1 の帯域バランスを崩さず、クオリティのみを向上するよう吟味・配慮されたモデルです。

それゆえ、基本概念や筐体ベースはオリジナルと同様ですが、オリジナルの生産ラインと完全分離、管理し行われています。



オリジナルの内部配線は、1.6φの錫メッキ線を全線（Lライン、Nライン、GNDライン）に採用していますが、J\_tune モデルは一部が撚線に変更されています。しかもLラインとNラインに対し別素材の線材を採用しました。

Lライン：PC-TripleC（2SQ）

Nライン：特殊ハイブリッド（6N Cu/HiFC/PCUHD/4N OFC）線材（2SQ）

チューニング過程において、L/Nラインの素材全変更や片ラインのみの変更、ブレンドによる変更など、試聴実験を繰り返しチューニングしました。

行き過ぎた素材変更や物量変更は、帯域バランスを崩すばかりか、音質劣化に至らせるまでの現象が確認され、試行錯誤の上ようやくオリジナルの帯域バランスを崩すことなく、クオリティをアップさせることに成功しました。

また、医療向け電源等で培ったノイズ対策手法を応用し、タップ内には実績あるノイズサプレッションコンデンサを配置。ここでもまた、コンデンサの配置ポイントや容量変更による繰り返し試聴により決定しています。オリジナルの力強く、スピードがあり、透明感、鮮度ある音質が、J\_tuneによって更に磨きをかけられています。

J\_tune モデルの象徴として、それぞれの製品には「J\_tune」ラベルが貼り付けられ、プレミアム感を感じることができます。

「J\_tune」ラベルは「ジョンがる隊長」自らのデザインとなっております。



#### <限定販売数量>

- ・ Crystal 3.1 J\_tune ×5 台
- ・ Crystal 6.1 J\_tune ×5 台

#### <販売価格>

- ・ Crystal 3.1 J\_tune : 23,000 円+税
- ・ Crystal 6.1 J\_tune : 30,000 円+税

#### <応募方法>

下記必要事項をご確認の上、光城精工お問い合わせアドレスにお申し込みください。

##### ■応募資格

- ・ 年齢制限なし
- ・ いずれかの機種 1 台まで

##### ■応募期間

～2020年7月26（日）23:59

※応募期間以降の申し込みは対象外となりますのでご注意ください。

##### ■応募必要事項（お申し込みの際記載ください）

- ・ お名前
- ・ ニックネーム

- ・お申込み製品（下記いずれかの製品を選定ください）

Crystal 3.1 J\_tune

Crystal 6.1 J\_tune

- ・ご住所（郵便番号含む）
- ・電話番号（連絡が取りやすい番号）

■申し込み先および問い合わせ先

[sales@kojo-seiko.co.jp](mailto:sales@kojo-seiko.co.jp)

※受付はメールのみとさせていただきます。

■発表

- ・応募者数多数の場合、抽選とさせていただきます。

※抽選の場合SNS (Twitter) にて動画発表予定です。

動画発表の際は前述のニックネームが利用されます。

- ・応募者数が限定数に満たない場合、メール等のご案内と致します。

■支払方法について

製品発送をスムーズにするため、当選いただいた方々に支払方法を別途ご案内差し上げます。

\*\*\*\*@kojo-seiko.co.jp からのメールを受け取れるよう  
予め設定ください。



以上